



Ibarmia
02.2008

serie_trebe®

SITAB™
























trebe®

integration






Catálogo de características técnicas del sistema. // 01. Mampara de 100mm de espesor de perfilera oculta. **// 02.** Paneles de 19mm de espesor en calidad E-1. **// 03.** Sistema de vidrio continuo de 5 o 6mm de espesor. **// 04.** Sistema de 1 vidrio continuo de 6+6mm stadip. **// 05.** Sistema de 2 vidrios continuos de 6+6mm stadip. **// 06.** Puerta de paso ciega de hasta 3000mm de altura y 50mm de espesor, aligerada con interior relleno de polietileno extrusionado. **// 07.** Puerta de paso de cristal de hasta 3000mm de altura y 10mm de espesor templado. **// 08.** Herrajes de puerta en acero inoxidable con posibilidad de bombillos amaestrados o sistema electrónico de control de acceso. **// 09.** Marcos de puerta con sistema de riel oculto para regulación en altura de las puertas. **// 10.** Guía inferior y superior de acero galvanizado y prelacado electrónico epoxy RAL 9006. **// 11.** Guía inferior y superior mecanizado cada 50mm para clipado rápido de soportes verticales. **// 12.** Soportes verticales de acero galvanizado con telescopico superior deslizante y nivelador inferior por rosca. **// 13.** Soportes verticales mecanizados longitudinalmente cada 32mm para clipado de herrajes. **// 14.** Herrajes de acero templado para el clipado de paneles. **// 15.** El montaje de componentes de toda la estructura es por clipado sin necesidad de tornillos, ni remates. **// 16.** Sistema de armarios integrados en la tabiquería con ancho de 500 y 1000mm. **// 17.** Armarios contra pared, tabique y insonorización con fondos de 400 o 600mm. **// 18.** Doble armario insonorizado de fondo 900mm. **// 19.** Armarios con zócalo oculto y puertas suelo techo de apertura 180°. **// 20.** Sistema de nivelación de armarios desde el interior. **// 21.** Baldas metálicas en acero galvanizado y lacado epoxy RAL 9006.

El sistema TREBE es un producto patentado por SITAB GARDOTZA SL



silence





SITAB™

Pol. Ind. Itziar, parcela K-2 · 20829 ITZIAR, Gipuzkoa
t. 943 60 63 75 · f. 943 19 93 28 · e. sitab@sitab.es